

水を活かす技術のアクアス

# AQUAS

## 軟水装置


# アクアス<sup>®</sup>ソフナー

### NRシリーズ

## 高い信頼性・操作性を シンプルにユニット化。

### アクアスソフナー NR

イオン交換樹脂量が 100L から 2000L の自動軟水装置です。電子タイマの搭載により使い易く高機能です。




### 電子タイマ ATR II

再生の設定が簡単で、自動交互運転も結線一つで対応できます。

### マルチポート弁

10万台以上の実績と信頼性を誇るマルチポート弁です。各工程の水流を水(空気)駆動でコントロールします。



## 特長

### 1. 再生時のわずらわしい作業が不要

再生は電子タイマ ATR II により自動で行いますので手動による工程切り替え操作は不要です。

### 2. 再生時間は思いのまま

再生の各工程時間は任意に変更することができます。

### 3. 再生開始は手動でも OK

手動で再生をスタートさせることができます。後の工程は自動的に進みます。

### 4. 自動交互運転を標準でサポート

定体積自動交互運転を標準でサポートします。

## 仕様

### ■NRシリーズ

項目 型式	樹脂量 (L)	通水流量 (m <sup>3</sup> /h)	採水量 (m <sup>3</sup> /回)	再生剤 使用量 (kg)	主要寸法				運転質量 (kg)
			全硬度 50mg/L (CaCO <sub>3</sub> )		筒内径 (mm)	全高 (mm)	設置寸法 (幅×奥行) (mm)	主配管径 (A)	
NR-100F	100	1.5～6.0	76	10	450	1800	1580×990	40	635
NR-150F	150	2.5～9.0	114	15	550	1810	1690×1090	40	845
NR-200F	200	3.0～10.0	152	20	600	1820	1810×1140	40	1105
NR-300F	300	4.0～17.0	228	30	750	2210	2150×1230	50	1815
NR-400F	400	4.0～17.0	304	40	750	2210	2150×1230	50	2015
NR-500F	500	6.0～25.0	380	50	900	2450	2430×1620	65	2750
NR-600F	600	6.0～25.0	456	60	900	2450	2430×1620	65	2960
NR-800F	800	10.0～40.0	608	80	1000	2570	2830×1770	80	3500
NR-1000F	1000	10.0～40.0	760	100	1150	2590	2900×2040	80	4690
NR-1500F	1500	10.0～40.0	1140	150	1400	3100	3750×2360	80	8650
NR-2000F	2000	20.0～75.0	1520	200	1600	3160	3780×2580	100	11200

- 電源は単相 100V × 50/60Hz です。● 最高使用温度は 40℃ です。
- 原水圧力は 0.2～0.35MPa でご使用ください。

## 使用上のご注意

- 供給する原水水質は水道水レベルのものを供給してください。異物が混入しますと故障の原因になります。
- 食品工場仕込み水、飲料調合用水など細菌の増殖対策を必要とする場合は別途ご相談ください。

## アクアス株式会社 <https://www.aquas.co.jp/>

本社 東京都品川区北品川5-5-15 大崎プライトコア 〒141-0001 電話03-5795-2711  
札幌支店 札幌市中央区三条西7-1-1 緑苑ビル 〒060-0003 電話011-281-5671  
東北支店 仙台市若林区河原町1-3-43 〒984-0816 電話022-222-8994  
北関東支店 さいたま市南区文蔵5-31-11 〒336-0025 電話048-839-2013  
東関東支店 千葉市中央区川崎町1 〒260-0835 電話043-208-7004  
東京事務所 東京支店 東京都目黒区洗足2-22-6 〒152-0012 電話03-3783-7831  
名古屋支店 名古屋市中千種区千種1-15-1 ルミナスセンタービル 〒464-0858 電話052-745-8025  
大阪支店 大阪府吹田市垂水町3-34-11 〒564-0062 電話06-6387-9400  
福岡支店 福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館 〒812-0025 電話092-263-6211  
八戸営業所 青森県八戸市石堂1-27-1 〒039-1165 電話0178-80-7780  
北上営業所 岩手県北上市大通り2-11-23 北上大通りビル 〒024-0061 電話0197-64-6373  
福島営業所 福島県郡山市方八町1-2-10 郡中東口ビル 〒963-8811 電話024-943-9781  
新潟営業所 新潟市東区中山7-19-7 〒950-0861 電話025-364-2951  
高崎営業所 群馬県高崎市江木町1697-3 〒370-0046 電話027-395-0466  
つくば営業所 茨城県つくば市緑ヶ原4-4 つくばテクノパーク豊里 〒300-2646 電話029-847-1321  
杉並営業所 東京都杉並区和泉2-7-5 〒168-0063 電話03-6379-3003  
横浜営業所 横浜市緑区十日市場町874-9 HIPビル 〒226-0025 電話045-988-5801  
静岡営業所 静岡市駿河区広野1-18-23 〒421-0121 電話054-268-6633  
広島営業所 広島市安佐南区山本1-17-3 〒731-0137 電話082-832-5001  
四国営業所 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁78-13 〒769-0206 電話0877-35-7560  
熊本営業所 熊本県東区尾ノ上1-17-3 〒862-0913 電話096-340-0865  
沖縄営業所 沖縄県那覇市西2-6-11 神里第二ビル 〒900-0036 電話098-862-2340

代理店